



COLLARE TE 2 staffe inox „RAPIDO TE-PE/BF FI”

USO:

- Collare di presa per effettuare derivazioni su **TUBAZIONI PLASTICHE**

MATERIALE:

- 1. corpo – ghisa sferoidale EN-GJS-500 con protezione epossidica
 → 2. guarnizione in EPDM
 → 3 - 5 bulloneria in acciaio inox
 → 6. 7. staffa in acciaio inox (gommatura su richiesta)

Il prodotto é certificato come idoneo al contatto con acqua potabile.

D [mm]	FILETTO G disponibile da- a	Numero staffe	L parabola [mm]	NOTE
40	1/2"-1 1/4"	2	100	
50	1/2"-1 1/4"	2	100	
63	1/2"-2"	2	100	
75	1/2"-2"	2	110	
90	1/2"-2"	2	120	
110	1/2"-3"	2	120	
125	1/2"-3"	2	120	
140	1/2"-3"	2	150	
160	1/2"-4"	2	150	
180	1/2"-4"	2	150	
200	1/2"-4"	2	180	
225	1/2"-4"	2	180	
250	1/2"-4"	2	180	
280	1/2"-4"	2	180	
315	1/2"-4"	2	180	